

Garant GRIDLINE

**Computerterminal, Type: IT****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948111 IT
GTIN	4062406073688
Artikelklasse	9GS

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Monitorkast met ventilator** voor beeldbuismonitoren tot 19 inch. Vleugel deur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.

**Toetsenbordlade** klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting.

**Computerkast met ventilator** en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.

**Functie:**

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

**De computerwerkplek is compatibel met GridLine kasten diepte 20G nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Maximale beeldschermdiagonaal	19 inch
Hoogte	2000 mm
Diepte	500 mm
Computerkast nuttige diepte	470 mm
Kijkvenster hoogte	532 mm
Monitorkast nuttige hoogte	570 mm
Kijkvenster breedte	552 mm
Diepte in G	20
Computerkast nuttige hoogte	845 mm
Breedte in G	30
Gewicht	77 kg
Computerkast nuttige breedte	700 mm
Monitorkast nuttige diepte	458 mm
Breedte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
IP-klasse	IP 41
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	L
Aan/uit-schakelaar	ja
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerwerkstation

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221