

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation, Type: GB**Bestelgegevens**

Bestelnummer	948121 GB
GTIN	4062406073824
Artikelklasse	9GS

Omschrijving**Uitvoering:**

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen met vast opbergvak voor kabels. Computerkast met ventilator in het behuizingsdeksel en een verstelbaar legbord. Afsluitbare toetsenbordlade met handpalmsteun van bamboe, hoogteverstelbaar op 3 niveaus in een raster van 60 mm. Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Aflegbord van bamboe.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	82 kg
Hoogte	1740 mm
Breedte in G	30

Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Monitorkast nuttige hoogte	460 mm
Breedte	750 mm
Diepte in G	20
Monitorkast nuttige diepte	230 mm
Diepte	500 mm
Onderbouw nuttige breedte	700 mm
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
IP-klasse	IP 41
Energievoorziening	Netvoeding
Aan/uit-schakelaar	ja
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	G
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerwerkstation

Accessoires

Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11