

Garant GRIDLINE

**Computerwerkstation met printerklep, Type: IT****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948122 IT
GTIN	4062406073862
Artikelklasse	9GS

**Omschrijving****Uitvoering:**

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen met vast opbergvak voor kabels. Computerkast met ventilator in het behuizingsdeksel en een verstelbaar legbord. Afsluitbare toetsenbordlade met handpalmsteun van bamboe, hoogteverstelbaar op 3 niveaus in een raster van 60 mm. Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Aflegbord van bamboe.

**Functie:**

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte in G	30
Monitorkast nuttige diepte	230 mm
Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Gewicht	82 kg
Hoogte	1740 mm

Afmeting printerklep	236×290 mm
Breedte	750 mm
Diepte	500 mm
Monitorkast nuttige hoogte	460 mm
Diepte in G	20
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
Onderbouw nuttige breedte	700 mm
IP-klasse	IP 41
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	L
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerwerkstation

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221