

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation, Type: DE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	948131 DE
GTIN	4062406073909
Artikelklasse	9GS

Omschrijving**Uitvoering:**

Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Opzetdeel met toetsenbordlade met geperforeerde zijwand 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. **Computerkast** met **ventilator** en verstelbaar, verzinkt legbord en aflegbord van bamboe.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Levering:

De vast ingebouwde **elektrische installatie** omvat een contactdoos (6-voudig, 250 V/16 A met aan-/uit-schakelaar), 1,2 m aansluitkabel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
---------	--------

Breedte in G	30
Diepte in G	20
Gewicht	69 kg
Hoogte	1020 mm
Diepte	500 mm
Onderbouw nuttige breedte	700 mm
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
IP-klasse	IP 41
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	F
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerwerkstation

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------