

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation met printerklep, Type: CH**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 948132 CH |
| GTIN | 4062406074036 |
| Artikelklasse | 9GS |

Omschrijving**Uitvoering:**

Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Opzetdeel met toetsenbordlade met geperforeerde zijwand 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. **Computerkast** met **ventilator** en verstelbaar, verzinkt legbord en aflegbord van bamboe.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------|--------|
| Gewicht | 69 kg |
| Diepte | 500 mm |
| Breedte in G | 30 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Diepte in G | 20 |
| Breedte | 750 mm |
| Hoogte | 1020 mm |
| Afmeting printerklep | 236×290 mm |
| Onderbouw nuttige breedte | 700 mm |
| Onderbouw nuttige hoogte | 645 mm |
| IP-klasse | IP 41 |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stekkertype ingang | J |
| Aan/uit-schakelaar | ja |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Computerwerkstation |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|