

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation verrijdbaar, Type: FR**Bestelgegevens**

Bestelnummer	948211 FR
GTIN	4062406074241
Artikelklasse	9GS

Omschrijving**Uitvoering:**

Computerkast met afzonderlijk afsluitbare dubbele vleugel deur met polycarbonaat ruit of met printerklep. Uitgerust met een scheidingswand voor het pc-tower-vak met verzinkt legbord, uittrekbaar legbord (belastbaarheid 45 kg) met trekontlasting. Toetsenbordlade met verdiepte en uitneembare aflegbak, handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Alle sloten zijn gelijksluitend. Kabeldoorvoer aan de achterkant van de behuizing. Aflegbord van bamboe. Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling Ø 125 mm) en handgrepen.

Kleur:

Romp en toetsenbordlade lichtgrijs, RAL 7035, deuren, ladekap en uittrekbaar legbord antraciet, RAL 7016, **met poedercoating.**

Technische beschrijving

Diepte in G	28
Diepte	700 mm
Gewicht	97 kg
Hoogte	1170 mm

Breedte in G	40
Breedte	1000 mm
Onderbouw nuttige breedte rechts	223 mm
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
Onderbouw nuttige breedte links	700 mm
Nominale spanning	250 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	E
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computer-werkstation

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------