

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation, Type: CH**Bestelgegevens**

Bestelnummer	948251 CH
GTIN	4062406074401
Artikelklasse	9GS

Omschrijving**Uitvoering:**

Computerkast met afzonderlijk afsluitbare dubbele vleugel deur met polycarbonaat ruit of met printerklep. Uitgerust met een scheidingswand voor het pc-tower-vak met verzinkt legbord, uittrekbaar legbord (belastbaarheid 45 kg) met trekontlasting. Toetsenbordlade met verdiepte en uitneembare aflegbak, handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Alle sloten zijn gelijksluitend. Kabeldoorvoer aan de achterkant van de behuizing. Aflegbord van bamboe. Met ruimtebesparende TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met opbergvak voor kabels. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit.

Kleur:

Romp en toetsenbordlade lichtgrijs, RAL 7035, deuren, ladekap en uittrekbaar legbord antraciet, RAL 7016, **met poedercoating.**

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1620 mm
Breedte	1000 mm

Monitorkast nuttige hoogte	460 mm
Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Breedte in G	40
Gewicht	120 kg
Monitorkast nuttige diepte	230 mm
Diepte in G	28
Diepte	700 mm
Onderbouw nuttige breedte links	700 mm
Onderbouw nuttige breedte rechts	223 mm
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	J
Aan/uit-schakelaar	ja
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerwerkstation

Accessoires

Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221
--	--------