

**Verstelbare moersleutel, Totale lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814002 300
GTIN	4062406074685
Artikelklasse	82A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met dubbele T-profiel schacht. Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met **schaalverdeling** op de bek.  
Verstelbare moersleutel gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

totale lengte	300 mm
totale lengte	12 inch
Maximale sleutelwijdte	34 mm
Bekstand	22 graden
Productieproces	matrijsgesmeed en gehard
vonkvrij	nee
Schaalverdeling	ja
Beklede greep	nee
Producttype	Verstelbare moersleutel