

**Garant**

**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 42/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Opnamedraad M	M16
Rampinghoek α <sub>max</sub>	1,25 graden
Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	47 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	72 mm

geschikte wisselplaat	XDM.090416
Serie	Power Q
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $a_p$	1 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	42 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2