

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/4mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	25 mm
Opnamedraad M	M12
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	42 mm
Rampinghoek α _{max}	1,51 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	15,13 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	4

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Totale lengte L_{totaal}	36 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219799 1