

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 42/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroefenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Ø D ₂	29 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	82 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	68 mm
Ø D ₃	26 mm
Opnamedraad M	M16
Serie	Power Q
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α _{max}	2,05 graden

Snijkant-Ø D _c	42 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Totale lengte L _{totaal}	60 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,5 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	22,34 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP