

Garant**Handschoenen, paar MASTER FIT, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094305 10
GTIN	4062406074869
Artikelklasse	01H

Omschrijving**Uitvoering:**

Anatomisch vormgegeven, multifunctionele handschoen met dubbele coating van nitril en nitrilschuim met PU op waterbasis. Bijzonder aangenaam dragermateriaal met **18-gauge breitechnologie** van nylon voor een uitstekend tastgevoel. Geschikt voor zowel droge werkomgevingen als natte of met olie of smeer besmeurde omgevingen. Vrij van DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoenmaat	10
Handschoentype	Universele handschoenen
Serie	MASTER FIT

Kleding standaard	Öko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitril/PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	250 mm
Kleur	blauw / oranje
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen