

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 1000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942824 1000
GTIN	4062406075019
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 40×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×24G (a.u.b. apart bestellen).

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 40

Diepte in G: 28

Nuttige hoogte: 845 mm

Technische beschrijving

Breedte in G	40
Diepte in G	28
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Hoogte	1000 mm
Gewicht	70 kg
Breedte	1000 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast leeg

Accessoires

Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11