


**KOMET® wisselplaat P25M, P25M, Omschrijving: 14-6603****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Artikelklasse	24T

Omschrijving**Uitvoering:**

Met spaanbreker rondom. Omdat de frees van een vrije snede is voorzien, is een extra afschuining aangebracht. Vrijloophoek 15°.

T.b.v.:

Verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TOHX 090204 EN
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Soort	P25M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	120 m/min	M
nat maximaal	geschikt		