


**KOMET® wisselplaat P25M, P25M, Omschrijving: 26-660****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met spaanbreker rondom.

**T.b.v.:**

Verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 EN
Hoekradius	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Soort	P25M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	120 m/min	M
nat maximaal	geschikt		