


**KOMET® Wisselplaat, K10, Omschrijving: 14-660****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216740 14-660
GTIN	2050002046627
Artikelklasse	24T

Omschrijving**Uitvoering:**

met spaanbreker rondom.

T.b.v. :

verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Hoekradius: 0,4 mm

ISO-code wisselplaat: TOHX 090204 EN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TOHX 090204 EN
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Soort	K10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	150 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		