


**KOMET® Wisselplaat, BK8425, Omschrijving: 14-6603****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 216770 14-6603 |
| GTIN | 4047109180086 |
| Artikelklasse | 24T |

Omschrijving**Uitvoering:**

met spaanbreker rondom. Omdat de frees van een vrije snede is voorzien, is een extra afschuining aangebracht. Vrijloophoek 15°.

T.b.v. :

verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Hoekradius: 0,4 mm

ISO-code wisselplaat: TOHX 090204 EN

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ISO-code wisselplaat | TOHX 090204 EN |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Aantal wisselingen/snikanten | 1 |
| Soort | BK8425 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | 250 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 250 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 120 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 250 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 100 m/min | S |
| GG(G) | beperkt geschikt | 150 m/min | K |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |