


**KOMET® Wisselplaat, BK8425, Omschrijving: 26-660****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Artikelklasse	24T

Omschrijving**Uitvoering:**

met spaanbreker rondom.

T.b.v.:

verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Hoekradius: 0,5 mm

ISO-code wisselplaat: TOHX 140305 EN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 EN
Hoekradius	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	BK8425
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	150 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		