

**Garant****Circulaire frees, Hardmetaal, Type: 18XL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Artikelklasse	21Q

**Omschrijving****Opmerking:**

De daadwerkelijke steekdiepte  $S_{max}$  wordt als volgt berekend:  $(D-d_1) / 2$ .

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: P16

kleinste boor-Ø D: 14 - 22 mm

Binnen-Ø  $d_1$ : 12 mm

Maximale snijdiepte  $S_{max}$ : 5 mm

Afkoppellengte  $L_1$ : 77,5 mm

Totale lengte  $L_{totaal}$ : 126,6 mm

**Technische beschrijving**

kleinste boor-Ø D	14 - 22 mm
Schachtuitvoering	cilindrisch
Binnen-Ø $d_1$	12 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	12 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	126,6 mm
Spanschroevenset	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Maximale snijdiepte $S_{max}$	5 mm
Afkoppellengte $L_1$	77,5 mm

Schacht	DIN 6535 HA
voor plaattype	P16
Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	75,5 mm
Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219818
----------------------------------	--------