

Garant
Circulaire frees, Hardmetaal, Type: 27XL

Bestelgegevens

Bestelnummer	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Opmerking:

De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattypen: P26

kleinste boor- \varnothing D: 22 - 37 mm

Binnen- \varnothing d_1 : 15,5 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 10,75 mm

Afkoppellengte L_1 : 25 mm

Totale lengte L_{totaal} : 180 mm

Technische beschrijving

Spanschroevenset	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	180 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	20 mm
Binnen- \varnothing d_1	15,5 mm
kleinste boor- \varnothing D	22 - 37 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	10,75 mm
Schachtuitvoering	cilindrisch
Afkoppellengte L_1	25 mm

Schacht	DIN 6535 HA
voor plaattype	P26
Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	21,5 mm
Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219819
----------------------------------	--------