

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7510, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214925 ST1400
GTIN	4045197706621
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,17 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,17 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 083608 PDER
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		