


Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,
Schroefdraad M × lengte L1: M16X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301309 M16X25
GTIN	4045197706812
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	44 mm
Ø D ₂	29 mm
Schroefdraad M	M16×25
Nuttige lengte L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm
Buiten-Ø D	29 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
	308830 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40