

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,  
Schroefdraad M × lengte L1: M16X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301309 M16X50
GTIN	4045197706829
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilindrische uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Schroefdraad M	M16×50
Afkoppellengte A-maat	69 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	50 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	17 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreibout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreibout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantreiboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreibout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantreiboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
	308630 40

AantreibboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantreibbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantreibbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Aantreibbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantreibboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Speciale aantreibbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantreibbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

AantreibboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40