


Garant**eco-VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273871 20
GTIN	4045197702265
Artikelklasse	21W

Omschrijving**T.b.v.:**

eco-Snijplaathouder nr. 273875.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-snijplaathouder).

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L_4 : 25 mm L_1 : 93,5 mm L_2 : 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	25 mm
Schachthoogte h	20 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Serie	Eco

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Klemschroef Type 9	279815 9