

Garant
eco-VARIO-LINE klemhouder, rechts, Schachthoogte h: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273870 20
GTIN	4045197702234
Artikelklasse	21W

Omschrijving
T.b.v.:

eco-Snijplaathouder nr. 273874.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-snijplaathouder).

Inwendige koeling: ja

 Functiebreedte L_4 : 25 mm

 L_1 : 93,5 mm

 L_2 : 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	25 mm
L_1	93,5 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Schachthoogte h	20 mm
L_2	24,5 mm
Serie	Eco

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Klemschroef	279910
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef Type 9	279815 9