


**Garant****eco-VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273871 25
GTIN	4045197702272
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****T.b.v.:**

eco-Snijplaathouder nr. 273875.

**Levering:**

Inclusief montageschroeven.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$  (eco-snijplaathouder).

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 95,5 mm $L_2$ : 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technische beschrijving**

$L_1$	95,5 mm
Schachthoogte h	25 mm
Functiebreedte $L_4$	30 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
Serie	Eco

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9