


Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad cilindrische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × Lengte L1: M16X100****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 307042 M16X100 |
| GTIN | 4045197707031 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische uitvoering.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------|
| Afkoppellengte A-maat | 126 mm |
| Nuttige lengte L ₁ | 100 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Schroefdraad M | M16×100 |
| L ₂ | 5 mm |
| Boring-Ø D ₁ | 17 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opname | HSK-A 63 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Inschroeffreesopname |