

**Garant**
**Krimhouder, PSC 40 kort, Span-Ø D1: 14mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	308566 14
GTIN	4045197703545
Artikelklasse	31C

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Met Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D<sub>1</sub>: 14 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

Ø D<sub>2</sub>: 27 mm

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	34 mm

Opname	PSC 40 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

---

## Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16