

**Garant****Krimhouder, PSC 50 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308567 25
GTIN	4045197703668
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D<sub>1</sub>: 25 mm

Afkoppellengte A-maat: 90 mm

Buiten-Ø D: 53 mm

Ø D<sub>2</sub>: 44 mm

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Buiten-Ø D	53 mm

Opname	PSC 50 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

---

## Accessoires

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32