

Garant**Krimhouder, PSC 40 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308566 20
GTIN	4045197703576
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D₁: 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 85 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	85 mm
Ø D ₂	33 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	42 mm

Opname	PSC 40 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22