

Garant**Krimhouder, PSC 40 kort, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308566 6
GTIN	4045197703507
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D₁: 6 mm

Afkoppellengte A-maat: 75 mm

Buiten-Ø D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	75 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Buiten-Ø D	27 mm

Opname	PSC 40 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Onderbouwkast	354290
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9