



## Compact lengtemeetapparaat Tesatronic, Type: TT60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	434717 TT60
GTIN	7630041114744
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universeel toepasbaar lengtemeetapparaat voor inductieve meettasters. Grote, overzichtelijke LCD-weergave met gecombineerde schaal- en cijferweergave. Automatische herkenning van de gebruikte meettasters en aanpassing van de meetsignalen voor nauwkeurige meetwaarde-uitvoer. Er kunnen 7 meetbereiken worden gekozen. Instelduur  $\leq 80$  ms. Met meetwaardeopslag van de extreme waarden. Meetwaardeclassificatie met relaisgeschakelde uitgangssignalen voor 5, 10, 20 resp. 40 klassen. Analoge uitgang voor externe meetsignaalverwerking.

#### Toepassing:

Elektronisch lengtemeetapparaat voor afzonderlijke metingen, sommen of verschilmetingen. Ideaal voor de controle in het meetlaboratorium en bij de productie. Dynamische meetprocedures met opname van  $> 100$  afzonderlijke waarden per seconde.

#### Levering:

Inclusief netadapter, netkabel EU.

IP-klasse: IP 54

Meetbereik:  $\pm 5$  tot  $\pm 5000$   $\mu\text{m}$

Schaalverdeling instelbaar: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200  $\mu\text{m}$

Maximale afwijking cijferweergave: 0,3 %

Lengte: 255 mm

Breedte: 235 mm

Hoogte: 120 mm

### Technische beschrijving

Lengte	255 mm
--------	--------

Breedte	235 mm
Maximale afwijking cijferweergave	0,3 %
Hoogte	120 mm
Gewicht	1,1 kg
Schaalverdeling instelbaar	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 $\mu\text{m}$
Meetbereik	$\pm 5$ tot $\pm 5000$ $\mu\text{m}$
IP-klasse	IP 54
Producttype	Meetwaardeafleesinstrument

## Accessoires

Inductieve lengtemeettaster radiaal Set 10-delig. Type GT22	434778 GT22
Inductieve lengtemeettaster radiaal Type GT22	434777 GT22
Inductieve lengtemeettaster axiaal Set 10-delig. Type GT21	434776 GT21
Inductieve zwenktaster Type GT31	434779 GT31
Inductieve lengtemeettaster axiaal Type GT21	434775 GT21