



## Oprawki miedzowe HSS, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 26/4,1 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273556 26/4,1
GTIN	4062406080655
Klasa artykułu	21U

### Opis

#### Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

#### w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 80 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 110 mm

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	4,1 mm
wysokość przecinaka $h_5$	26 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	110 mm
do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	80 mm
wysięg $L_4$ z szyjką	40 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki