



## Oprawki miedzowe HSS, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3,1 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273556 32/3,1
GTIN	4062406080679
Klasa artykułu	21U

### Opis

#### Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

#### w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 100 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 150 mm

### Opis techniczny

do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	100 mm
Szerokość skrawania W	3,1 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	150 mm
wysokość przecinaka $h_5$	32 mm
wysięg $L_4$ z szyjką	50 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki