



## Szybkowymienne oprawki do gwintowania, SK 50, zakres gwintowania: M14-33



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Klasa artykułu	31P

### Opis

#### Wykonanie:

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
  - regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników
- Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.

#### Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

#### Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

#### wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

kompensacja długości przy nacisku: 24 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 24 mm

Ø zewn. D: 79 mm

Ø wewnętrzna D<sub>1</sub>: 48 mm

wymiar A długości wysięgu: 133 mm

## Opis techniczny

Ø zewn. D	79 mm
wymiar A długości wysięgu	133 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	24 mm
zakres gwintowania	M14-33
Ø wewnętrzna D <sub>1</sub>	48 mm
kompensacja długości przy nacisku	24 mm
uchwyt	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

## Akcesoria

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335640 12
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 22 mm	335440 22
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335640 16
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335640 11
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 25 mm	335440 25
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzny, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 20 mm	335640 20
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 28 mm	335440 28
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335440 11
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 28 mm	335640 28
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 20 mm	335440 20
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 18 mm	335640 18
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 18 mm	335440 18

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 22 mm	335640 22
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335440 16
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 25 mm	335640 25
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335640 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335440 14
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335440 12