



Szybkowymienne oprawki do gwintowania, HSK-A 100, zakres gwintowania: M14-33



Dane zamówienia

Numer katalogowy	334656 M14-33
GTIN	4045197708106
Klasa artykułu	31P

Opis

Wykonanie:

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
 - regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników
- Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

klucze nasadowe nr 309890.

wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

kompensacja długości przy nacisku: 17,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 17,5 mm

Ø zewn. D: 86 mm

Ø wewnętrzna D₁: 48 mm

wymiar A długości wysięgu: 144 mm

Opis techniczny

zakres gwintowania	M14-33
kompensacja długości przy odciąganiu	17,5 mm
wymiar A długości wysięgu	144 mm
kompensacja długości przy nacisku	17,5 mm
Ø zewn. D	86 mm
Ø wewnętrzna D ₁	48 mm
uchwyt	HSK-A 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1

Akcesoria

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335440 12
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 22 mm	335440 22
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 25 mm	335640 25
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 25 mm	335440 25
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 20 mm	335440 20
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 20 mm	335640 20
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335640 11
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 18 mm	335440 18
	335440 14

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 14 mm

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 28 mm

335440 28

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 12 mm

335640 12

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 16 mm

335640 16

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 28 mm

335640 28

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 16 mm

335440 16

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 11 mm

335440 11

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 18 mm

335640 18

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 22 mm

335640 22

Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym
Ø chwytu gwintownika 14 mm

335640 14