

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, HSK-A 63 A = 120, zakres mocowania: 2-6mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304972 2-6
GTIN	4045197708380
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Klucze nasadowe nr 309890, **tulejki zaciskowe GARANT nr 309563.**

Opis techniczny

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
zakres mocowania	2 - 6 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm

Ø zewn. D	27 mm
adapter	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową