

Garant

Stożkowe oprawki zaciskowe, kształt AD, SK 50 b. krótki, Ø mocowania D1: 20 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300412 20
GTIN	4045197708335
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

śruba zaciskowa w rowku chwytakowym.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820; 308830, śruba zamienna nr 309901.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 40 mm

Ø zewn. D: 69,9 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	40 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø zewn. D	69,9 mm
adapter	SK 50 b. krótki

norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe