

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, SK 40 A = 120, zakres mocowania: 2-6mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300782 2-6 |
| GTIN | 4045197708366 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
- Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806,

klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835;

tulejki zaciskowe GARANT nr 309563,

tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 – 309573.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| wymiar A długości wysięgu | 120 mm |
| Ø D ₂ | 13 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| zakres mocowania | 2 - 6 mm |
| Ø D ₁ | 9,6 mm |
| Ø zewn. D | 27 mm |
| adapter | SK 40 A = 120 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm |
| Strategia skrawania | HSC |
| z otworem na Balluffchip | tak |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308625 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308830 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308610 40 |
| Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308600 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308605 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308650 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308765 40 |
| Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308640 40 |
| Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |

| | |
|--|------------|
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308700 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308620 40 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40 | 308740 40 |
| Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M | 308670 40M |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308660 40 |
| Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308630 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308615 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308635 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |