

**Imadła modułowe, długie, szerokość szczęk A: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	362105 125
GTIN	2050001774262
Klasa artykułu	35G

**Opis****Wykonanie:**

- łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
- łatwa regulacja rozwartości
- imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
- utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
- odchyłka równoległości 0,02 mm.

**w dostawie::**

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 wpusty przesuwne nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

**wskazówka:**

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.

masa: 18,3 kg

Długość całkowita L: 520 mm

zakres mocowania b: 320 mm

wysokość korpusu G: 40 mm

wysokość szczęk C: 40 mm

rowek pasowany wzdłużny l: 16 mm

**Opis techniczny**

zakres mocowania b	320 mm
wysokość korpusu G	40 mm
wysokość szczęk C	40 mm

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Gerardi 125
rowek pasowany poprzeczny n	16 mm
rowek pasowany wzdłużny l	16 mm
szerokość szczęk A	125 mm
Długość całkowita L	520 mm
masa	18,3 kg
maks. siła mocowania przy 60 Nm	25 kN
Seria	Gerardi 125

## Akcesoria

Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/ rowek pasowany 18/16 mm	362160 18/16
Rowkowa wzdłużnie szczęka nasadzana (szt.) do szczęk o szer. 125 mm	362146 125
Łapy mocujące, para do szczęk o szerokości 125 mm	362120 125
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/ rowek pasowany 12/16 mm	362160 12/16
Głaska szczęka nasadzana, twarda (szt.) do szczęk o szer. 125 mm	362147 125
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/ rowek pasowany 16/16 mm	362160 16/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/ rowek pasowany 14/16 mm	362160 14/16
Szczęki środkowe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362142 125
Elementy modułowe stałe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362150 125
Kątowe szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362130 125
Elementy modułowe ruchome (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm	362145 125
	362140 125

Ukośne szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm

Elementy mocujące kpl. (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm

362144 125

Pryzmowe szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm

362135 125

Głaska szczęka nasadzana, miękka (szt.) do szczęk o szer. 125 mm

362148 125

Szczęki pryzmowe (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm

362125 125

Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 20/16 mm

362160 20/16

Szczęki ruchome (szt.) do szczęk o szerokości 125 mm

362143 125