

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/12 mm kod ISO uchwytu: A25T PCKNR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 75 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 32 mm

przesunięcie osi: 17 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
kod ISO uchwytu	A25T PCKNR/L12
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
Dźwigienka	259015 2
płytki podporowa	259031 2
Długość wysięgu $L_1$	200 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
śrubado dźwigni	259018 8
$\varnothing$ chwytu	25 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	23 mm
Kąt ustawienia κ	75 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Dźwigienka	259000
Wkręt do dźwigienki	259130
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Wkręt do dźwigienki	259100
płytką podporowa	259200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytką podporowa Typ 2	259031 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2

Wkręt do dźwigienki Typ 8

259018 8