

Garant**Pogłębiacze stożkowe kształt C 60°, TiAlN, Ø zewn. Dc: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150845 25
GTIN	4045197711403
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo **ibez karbów**, tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Zastosowanie:

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.

Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	6,3 mm
Ø zewnętrzna	25 mm
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,2 mm/obr,
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	71 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 334
chwyt	chwyt walcowy z h9

chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	90 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	43 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	25 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	38 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	9 m/min	M
uniw.	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		