

Garant**CNMM 120412, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 120412 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mmposuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Łamacz wiórów	SR
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia