

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Klasa artykułu	21T

Opis
wskazówka:

stosować z płytką skrawającą KNUX 1604..L.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A25T CKUNR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

 Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytką skrawającą: KNUX 1604.. R/L

 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 36 mm

 Przesunięcie osi L_3 : 20,5 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawającą	KNUX 1604.. R/L
Przesunięcie osi L_3	20,5 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
Długość wysięgu L_1	200 mm
wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 17
kod ISO uchwytu	A25T CKUNR/L16
śruby do zacisków	259021 3
kołek	259049 4
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	36 mm

Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L ₂	23 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259402
zatrzask. kołk.	259615
śruba do łapki zaciskowej	259182
Łapka zaciskowa lewa	259676
Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 3	259044 3
zatrzask. kołk. Typ 4	259049 4
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
łapka zaciskowa Typ 17	259038 17

