

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Klasa artykułu	21T

**Opis****wskazówka:**

stosować z płytką skrawającą KNUX 1604..L.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A32U CKUNR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytką skrawającą: KNUX 1604.. R/L

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 40 mmPrzesunięcie osi  $L_3$ : 22 mm**Opis techniczny**

łapki zaciskowej	259038 17
kołek	259049 4
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
sprężyna	259046 3
pasująca wymienna płytką skrawającą	KNUX 1604.. R/L
śruby do zacisków	259021 3
wielk. płytki	16 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
kod ISO uchwytu	A32U CKUNR/L16

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	230 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	22 mm
płytką podporowa	259031 6
Ø chwytu	32 mm
długość całkowita L	350 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zatrask. kołk.	259615
sprężyna	259682
płytką podporowa	259206
śruba do łapki zaciskowej	259182
Łapka zaciskowa lewa	259676
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259402
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4

zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 3	259044 3
sprężyna Typ 3	259046 3
zatrask. kołk. Typ 4	259049 4
płytk. podporowa Typ 6	259031 6
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
łapka zaciskowa Typ 17	259038 17