

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/12 mm kod ISO uchwytu: A25T PCKNR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 75 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

płytki podporowa	259031 2
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
wielk. płytki	12 mm
Długość wysięgu L_1	200 mm
śrubado dźwigni	259018 8
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
kod ISO uchwytu	A25T PCKNR/L12
zestaw kołków sprężystych	259047 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Dźwigienka	259015 2
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Ø chwytu	25 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L ₂	23 mm
Kąt ustawienia κ	75 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka	259000
Wkręt do dźwigienki	259130
płytką podporowa	259200
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Wkręt do dźwigienki	259100
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Wkręt do dźwigienki Typ 8	259018 8
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytką podporowa Typ 2	259031 2

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2

259047 2