

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/12 mm kod ISO uchwytu: A32U PCKNR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ : 75 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	32 mm
kod ISO uchwytu	A32U PCKNR/L12
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	40 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Długość wysięgu L_1	230 mm
płytki podporowa	259031 2
Przesunięcie osi L_3	22 mm
Dźwigienka	259015 2
śrubado dźwigni	259018 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
\varnothing chwytu	32 mm

długość całkowita L	350 mm
wysokość mocowania L ₂	31 mm
Kąt ustawienia κ	75 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	259200
Wkręt do dźwigienki	259100
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Dźwigienka	259000
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2