



## Aluminiowe podesty robocze z kratką stalową, liczba stopni wraz z podestem: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966149 3
GTIN	4031405510197
Klasa artykułu	98G

### Opis

#### Wykonanie:

Stabilna konstrukcja spawana z rurek, stopnie z antypoślizgowej kratki stalowej. Stopy z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego. Przejezdne na 2 rolkach. Wymiary górnego stopnia 550 × 300 mm.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość robocza około: 2,6 m

wysokość podestu bez poręczy: 0,6 m

szerokość podstawy: 0,73 m

podstawa głęb.: 0,97 m

masa: 12 kg

### Opis techniczny

wysokość robocza około	2,6 m
szerokość podstawy	0,73 m
liczba stopni wraz z podestem	3
podstawa głęb.	0,97 m

masa	12 kg
szerokość platformy	550 mm
Rolki	tak
wykonanie stopnia	stopień
głębokość platformy	300 mm
możliwość chodzenia	jednostronne
wysokość podestu bez poręczy	0,6 m
materiał	konstrukcja spawana z rurek, stopnie z antypoślizgowej kratki stalowej
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Podest roboczy

## Akcesoria

Nakładki z tworzywa sztucznego Typ 1	966321 1
--------------------------------------	----------