


Garant**Frezarskie płytki skrawające Ø 20 mm, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212670 ALU
GTIN	4045197712462
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

typ: ALU

Gatunek: HU7810

Opis techniczny

typ	ALU
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HU7810
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,25 mm
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,28 mm

posuw f_z w stali < 60 HRC	0,2 mm
Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ²	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania