

**Garant****Frezarskie płytki skrawające Ø 25 mm, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212680 HART
GTIN	4045197712530
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.**

**Zastosowanie:**

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub  $f_z$  in Titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

promień naroża: 12,5 mm

Gatunek: HB7705

**Opis techniczny**

promień naroża	12,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	1,66 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,66 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Gatunek	HB7705
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,3 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,33 mm
posuw $f_z$ w stali < 60 HRC	0,25 mm
Vorschub $f_z$ in Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania